


Дросел-обратен клапан GR-1/8-B

Специф. Номер: 151215

FESTO

Регулиране на дебита в едната посока.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с проходен отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	210 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	180 ... 275 l/min
Работно налягане	0.5 ... 10 bar
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Номинален размер	3 mm
Тегло на продукта	31 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material sleeve	POM
Material adjusting screw	високолегирана стомана
Material nut	Алуминиева сплав