

Въртящо задвижване DRQ-100- -270-PPV-A

FESTO

Специф. Номер: 151319

Продукт излизащ от производство


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 181 до 269°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Ъгъл на демпфериране	52 deg
Ъгъл на завъртане	270 deg
Толеранс на крайните позиции	3 deg
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.5 Hz
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	150 Nm
Допустим инерционен момент	0.2 kgm ²
Тегло на продукта	34,200 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/2
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)