


Въртящ фланец SNGL-63

Специф. Номер: 151530
Продукт излизащ от производство

FESTO

за цилиндри DNG, DNGU, съответна лагерна опора LSNG, LSNSG.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	270 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала, закрепване	Алуминиева отливка
Информация за материала на лагера	Пластмаса
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован