


# Въртящ фланец SNGL-80

Специф. Номер: 151531  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за цилиндри DNG, DNGU, съответна лагерна опора LSNG, LSNSG.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for  
alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	503 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала, закрепване	Алуминиева отливка
Информация за материала на лагера	Пластмаса
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован