

Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-NPT-B

Специф. Номер: 151539

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.3 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	RoHS konform