


Дросел-обратен клапан GRLA-1/4-NPT-B

Специф. Номер: 151547

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	Вътрешна резба 1/4 NPT
Пневматичен извод 2	Външна резба 1/4 NPT
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	610 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	450 ... 820 l/min
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълн температурен диапазон	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,200 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Номинален размер	6 mm
Макс. въртящ момент на затягане	11 Nm
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка