

Дросел-обратен клапан GRLA-10-UNF-B

Специф. Номер: 151572

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан |
| Пневматичен извод 1 | 10-32 UNF-2B |
| Пневматичен извод 2 | 10-32 UNF-2A |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Работно налягане | 0.2 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Номинален размер | 2 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |