

# Бърз съединител СК-1/2-РК-8

Специф. Номер: 151657

FESTO

Външна резба с уплътнител,изпълнение от метал.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Номинален размер                                | 7.2 mm  |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен  |
| Монтажна позиция                                | по избор  |
| Конструкция                                     | права форма   |
| Размер на контейнера                            | 300   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa  |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi   |
| Бележка към работното налягане                  | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)                      |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване<br>Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Умерена корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C   |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 14 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %  |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G1/2   |
| Пневматичен извод 2                             | For barbed connector, I.D. 8 mm with nut  |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Material of threaded plug                       | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform  |
| Material sealing ring                           | PA-усилен<br>TPE-U(PU)  |