


Светодиодно уплътнение MEB-LD-12-24DC

Специф. Номер: 151717

FESTO

за MEB-вентили.



Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Тегло на продукта	0.6 g
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма M5E8
обхват на работното напрежение DC	12 ... 24 V
Заземяване	наличен
Номинална мощност, светещо уплътнение	0.05 W
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
Цвят	прозрачен