


Затягащ модул EV-10/30-3

Специф. Номер: 151993

FESTO

за възвратна функция



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	3 mm
Повърхност на затягане	10x30
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ
Работно налягане	≤ 6 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура на околната среда	-20 ... 40 °C
Тегло на продукта	20 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M3
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	TPE-U(PU)