

Линейно задвижване DGO-1/2"- -P-A-B

Специф. Номер: 15227

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът, с магнитно куплиране.

Old part no. 13003431



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 157 "
Диаметър на буталото	1/2"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Работно налягане	2 ... 7 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Пневматичен извод	10-32 UNF-2B