

Линейно задвижване DGO-5/8"- -PPV-A-B


Специф. Номер: 15228

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът, с магнитно куплиране.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 157 "
Диаметър на буталото	5/8"
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Принцип на задвижване	силов мост (магнит)
Работно налягане	1.7 ... 7 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	14 mm
Пневматичен извод	10-32 UNF-2B