

# Вендуза VAS-125-3/8-PUR

Специф. Номер: 152606

FESTO

с уплътнение OL



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7 mm
Диаметър на смукателя	125 mm
Ефективен диаметър на засмукване	125 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	606 N
Резба за закрепване	G3/8
Монтаж на смукателя	G3/8
Извод за вакуум	G3/8
Твърдост по Шор	62
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)