

# Ъглова присъединителна плоча NAVW-1/4-NPT-1

Специф. Номер: 152792

FESTO

с матрица на отворите по DIN ISO 5599/1, за батериен монтаж,  
изводите са странично и отдолу.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	110 mm
Работно налягане	0 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12	1/8 NPT
Извод, пилот 14	1/8 NPT
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Пневматичен извод 4	1/4 NPT