

Кондензоотделител WA-2

Специф. Номер: 152810

FESTO

автоматичен



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на действие	маханичен
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Ръчно действие	избутващ
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	външен, механичен, автоматичен
Измервателна величина	Ниво
Разпределителна функция	2/2 отворен моностабилен
Работно налягане	1.5 ... 14 bar
Работна среда	Вода
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	92 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Извод за кондензоотделител	PK-4
Пневматичен извод	M9
Material housing	Алуминиева сплав