

Y-съединител QSY-8-6

Специф. Номер: 153154

★ Основна продуктова гама

редуциращ.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 3.2 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Y-shape |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 13 g |
| Брой изходи | 2 |
| Брой хранващи линии | 1 |
| Пневматичен извод 1 | за шлаух с външен диаметър 8 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 6 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |