


# Многоканален разпределител QST3-6-4

Специф. Номер: 153203

FESTO

На 360°, 4 изхода.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	2.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Push/Pull-принцип
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълнен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--:] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	16 g
Брой изходи	4
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 4 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема