


# Манометър MA-15-10-QS-8

Специф. Номер: 153385

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 10 bar
Номинален размер на манометъра	15
Конструкция	Тръбен манометър без измервателен механизъм
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	5
Клас на защита	IP53
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	QS-8
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	Стомана
Material screen	PC
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	10 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород