

Обратен клапан NB-1/8-QS-6

Специф. Номер: 153449

FESTO

поток от QS-съединителя към ваншната резба.
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 2	R1/8
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	335 l/min
Работно налягане	-1 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	Месинг никелиран
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Минимално диференциално налягане при отваряне	0.1 bar
Минимално диференциално налягане при затваряне	0.2 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	11 g
Материал-забележка	RoHS konform