

# Обратен клапан HA-3/8-QS-10

Специф. Номер: 153456

FESTO

поток от външната резба към QS-съединителя.  
Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	R3/8
Пневматичен извод 2	QS-10
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	1,740 l/min
Работно налягане	-1 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	Анодизиран алуминий
Цвят на корпуса	сребърен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Минимално диференциално налягане при отваряне	0.1 bar
Минимално диференциално налягане при затваряне	0.2 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	47 g
Материал-забележка	RoHS konform