


# Обратен клапан H-QS-6

Специф. Номер: 153463

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                        | Възвратна функция  |
| Пневматичен извод 1                            | QS-6   |
| Пневматичен извод 2                            | QS-6   |
| Тип на закрепване                              | Последователен монтаж  |
| Стандартен номинален дебит                     | 282 l/min  |
| Работно налягане                               | -1 ... 10 bar  |
| Температура на околната среда                  | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                               | Анодизиран алуминий  |
| Цвят на корпуса                                | черен  |
| Работна среда                                  | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Минимално диференциално налягане при отваряне  | 0.1 bar  |
| Минимално диференциално налягане при затваряне | 0.2 bar  |
| Забележка за работната и пилотната среди       | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Тегло на продукта                              | 10 g   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |