



Затварящ разпределител HE-3-1/8-QS-6

Специф. Номер: 153479

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	R1/8
Пневматичен извод 2	QS-6
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes Директен монтаж чрез резба по избор:
Стандартен номинален дебит	279,9 l/min
Номинален размер	3.2 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Плунжерен
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 4
Температура на средата	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	29 g
Пневматичен извод 3	несвързан
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR