


# Сферичен кран QH-QS-6-1/8

Специф. Номер: 153487

FESTO

with QS push-in connector.  
Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	R1/8
Пневматичен извод 2	QS-6
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	560 l/min
Номинален размер	2.5 mm
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
Работно налягане	-1 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Принцип на уплътняване	мек
Конструкция	Сферичен кран
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	15 g
Материал-забележка	RoHS konform