

# Регулатор за диференциално налягане LRL-M5-QS-6

Специф. Номер: 153500

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Регулираща функция                       | Диференциално налягане, константно с възвратен поток   |
| Пневматичен извод 1                      | M5   |
| Пневматичен извод 2                      | QS-6   |
| Тип на закрепване                        | за завиване  |
| Номинален дебит, отворен                 | 32 l/min   |
| Обхват на регулиране на налягането       | 2 ... 6 bar  |
| захранващо налягане 1MPa                 | 0 ... 0.9 MPa  |
| Входно налягане 1                        | 0 ... 9 bar  |
| захранващо налягане 1 psi                | 0 ... 130.5 psi  |
| Температура на околната среда            | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                         | PBT-усилен   |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Заклучване на задействането              | Винт с накатка и контра  |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Конструкция                              | Бутален регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух             |
| Номинален дебит, затворен                | 31 l/min   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Тегло на продукта                        | 10 g   |
| Material of threaded plug                | Месинг никелиран   |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material of threaded seal                | PTFE   |