

Регулатор за диференциално налягане LRL-3/8-QS-10

Специф. Номер: 153507

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Диференциално налягане, константно с възвратен поток
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	QS-10
Тип на закрепване	за завиване
Номинален дебит, отворен	456 l/min
Обхват на регулиране на налягането	2 ... 6 bar
захранващо налягане 1MPa	0 ... 0.9 MPa
Входно налягане 1	0 ... 9 bar
захранващо налягане 1 psi	0 ... 130.5 psi
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Заклучване на задействането	Винт с накатка и контра
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бугален регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Номинален дебит, затворен	411 l/min
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	69 g
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material of threaded seal	PTFE