

Регулатор за диференциално налягане LRL-3/8-QS-10

Специф. Номер: 153519

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Регулираща функция | Диференциално налягане, константно с възвратен поток |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | QS-10 |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Номинален дебит, отворен | 476 l/min |
| Обхват на регулиране на налягането | 2 ... 6 bar |
| захранващо налягане 1MPa | 0 ... 0.9 MPa |
| Входно налягане 1 | 0 ... 9 bar |
| захранващо налягане 1 psi | 0 ... 130.5 psi |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-усилен |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Заклучване на задействането | Винт с накатка и контра |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Бугален регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух |
| Номинален дебит, затворен | 423 l/min |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 74 g |
| Material of threaded plug | Месинг никелиран |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of threaded seal | PTFE |