


# L-съединител QSL-1/4HL-U

Специф. Номер: 153659

FESTO

с втулка.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                 |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                 |
| Номинален размер                                | 3.1 mm                                   |
| Монтажна позиция                                | по избор                                 |
| Конструкция                                     | L-shape, long                            |
| Размер на контейнера                            | 1  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                        |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 10 bar                         |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                      |
| Maritime classification                         | see certificate                          |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C                            |
| Тегло на продукта                               | 4.3 g                                    |
| Пневматичен извод 1                             | Push-in sleeve diameter 1/4"             |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/4"           |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | сив                                      |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                             |
| Material housing                                | PBT                                      |
| Material release ring                           | POM                                      |
| Material of tubing seal                         | NBR                                      |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема       |