


# Държач за сензор DASI-Q11-40-A-SR

Специф. Номер: 1548054

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Конструкция	за Т-канал сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	62 g
Тип на закрепване	затегнат в Т-канал С проходен отвор и винт с канални щифтове
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	Стомана поцинкован