

Контактна пластина DASI-Q11-35/40-A-SL

Специф. Номер: 1548155

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	35 40
Конструкция	за T-канал
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	8 g
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с щифт с резба с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	Стомана поцинкован