


# Съединителна втулка N-1/4-P-9-MS

Специф. Номер: 15632

FESTO

от месинг



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Номинален размер                             | 6.5 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване    | Уплътнителен пръстен   |
| Монтажна позиция                             | по избор   |
| Конструкция                                  | права форма  |
| Размер на контейнера                         | 10   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 16 bar   |
| Работна среда                                | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди     | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                | -10 ... 60 °C  |
| Макс. въртящ момент на затягане              | 12 Nm  |
| Тегло на продукта                            | 20 g   |
| Пневматичен извод 1                          | Външна резба G1/4  |
| Пневматичен извод 2                          | за шлаух с външен диаметър 9 mm  |
| Материал-забележка                           | RoHS konform   |
| Material housing                             | Месинг   |