

Съединителна втулка N-3/4-P-19-MS

Специф. Номер: 15638

FESTO

от месинг



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер	16.5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	40 Nm
Тегло на продукта	96 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G3/4
Пневматичен извод 2	за шлаух с вътрешен диаметър 19 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг