


Регулатор за ниски налягания LR-3,3

Специф. Номер: 15717

FESTO

без присъединителна плоча



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Исходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Стандартен номинален дебит	150 l/min
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с вторично обезвъздушаване
Работно налягане	10 bar
Operating pressure	145 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Управляващо(пилотно) налягане	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material seals	NBR TPE-A TPE-U(PU)