

# Фланцово закрепване FUA-80

Специф. Номер: 157306

FESTO

за цилиндър тип ADVU, AEUU, ADVUP и ADVUT.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	1,910 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана поцинкован