

Закрепване с лапи HUA-25

Специф. Номер: 157311

FESTO

за цилиндри тип ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	94 g
Material mounting	Стомана поцинкован
Material screws	Стомана поцинкован