


Въртящ фланец SUA-80

Специф. Номер: 157326

FESTO

за цилиндри ADVU, AEUU, съответна лагерна опора LBN или LN, LSN.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	764 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав
Material mounting pin	стомана поцинкована
Material sleeve	Пружинна стомана
Material bearing	Пластмаса
Material screws	Стомана, поцинкована
Material lock	Пружинна стомана
Material shaft	Стомана с предпазно покритие