


# Въртящ фланец SUA-100

Специф. Номер: 157327

FESTO

за цилиндри ADVU, AEUU, съответна лагерна опора LBN или LN, LSN.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	1,285 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминиева сплав
Material mounting pin	стомана поцинкована
Material sleeve	Пружинна стомана
Material bearing	Пластмаса
Material disc	стомана поцинкована
Material screws	Стомана, поцинкована
Material lock	стомана поцинкована
Material shaft	Стомана с предпазно покритие