

Кондензоотделител WA-1-B

Специф. Номер: 158497

FESTO

автоматичен



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на действие	механичен
Монтажна позиция	вертикално +/- 10°
Ръчно действие	избутващ
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	външен, механичен, автоматичен
Измервателна величина	Ниво
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Работно налягане	4 ... 16 bar
Работна среда	Вода
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	210 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Извод за кондензоотделител	G1/4
Пневматичен извод	M9
Material housing	Месинг РА