

Свързващ кабел NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBV

Специф. Номер: 1585793

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,
length 5 m.



Информационен лист

Белег	Стойност
Дължина на защитния шлаух	5 m
Монтажна позиция	по избор
За употреба на открито	C1 - закрити помещения
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Относителна влажност на въздуха	5 - 100 % кондезиращ
Клас на защита	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Електрическо свързване 1	Прав щекер, 5-пинов
Електрическо свързване 2	отворен край, 5-жила
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Пневматичен извод	за шлаух с външен диаметър 8 mm за шлаух с външен диаметър 10 mm
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	5x0,75
Тегло на продукта	1,250 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE