

# Свързващ кабел NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBВ

Специф. Номер: 1585795

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,  
length 15 m.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Дължина на защитния шлаух                                     | 15 m  |
| Монтажна позиция  | по избор  |
| За употреба на открито  | C1 - закрити помещения  |
| обхват на работното напрежение DC                             | 0 ... 30 V  |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III  |
| Относителна влажност на въздуха                               | 5 - 100 %<br>кондезиращ   |
| Клас на защита  | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                     |
| Температура на околната среда                                 | -20 ... 60 °C   |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 60 °C  |
| Електрическо свързване 1                                      | Прав щекер, 5-пинов   |
| Електрическо свързване 2                                      | отворен край, 5-жила  |
| Работна среда   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Забележка за работната и пилотната среди                      | Възможен е режим на работа със смазване                             |
| Пневматичен извод   | за шлаух с външен диаметър 8 mm<br>за шлаух с външен диаметър 10 mm |
| Мин. радиус на огъване на кабела                              | 100 mm  |
| Структура на кабела   | 5x0,75  |
| Тегло на продукта   | 3,750 g   |
| Материал-забележка  | RoHS konform  |
| Material conduit  | PA  |
| Material protective conduit fitting                           | PA  |
| Material cable sheath   | PVC   |
| Material seals  | TPE   |