


Компактен цилиндър EMMZ-10-15-P-A

Специф. Номер: 158664

FESTO

за безконтактно отчитане. Различни възможности за закрепване ("Multimount"), с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	15 mm
Диаметър на бугалото	10 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бугало Бугален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бугален прът
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Въртящ момент на затягане на закрепването на задвижването	1 Nm +10 %
Теоретична сила при 6 bar	30 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	30 N
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M3
Material cover	Месинг
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема