


Компактен цилиндър EMMZ-16-10-P-A

Специф. Номер: 158668

FESTO

за безконтактно отчитане. Различни възможности за закрепване ("Multimount"), с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Ход | 10 mm |
| Диаметър на буталото | 16 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | еднодействащ издърпващ |
| Конструкция | Бутало Бутален прът Профилна тръба |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Варианти | едностранен бутален прът |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Въртящ момент на затягане на закрепването на задвижването | 2,5 Nm +10 % |
| Теоретична сила при 6 bar | 84 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 84.3 N |
| Тип на закрепване | по избор: с проходен отвор с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | M5 |
| Material cover | Месинг |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Алуминиева сплав елоксиран |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |