


Компактен цилиндър EMMZ-32-15-P-A

Специф. Номер: 158684

FESTO

за безконтактно отчитане. Различни възможности за закрепване ("Multimount"), с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	15 mm
Диаметър на бугалото	32 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бугало Бугален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бугален прът
Работно налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Въртящ момент на затягане на закрепването на задвижването	9 Nm +10 %
Теоретична сила при 6 bar	388 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	388 N
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Material cover	Месинг
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема