


Кръгъл цилиндър EG-2,5-5-РК-2

Специф. Номер: 15883

FESTO

Микро-пневматика



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	5 mm
Диаметър на буталото	2,5 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3,5 ... 7 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.9 N
Теоретична минимална сила на възвратната пружина	0.5 N
Теоретична максимална сила на възвратната пружина	1 N
Тегло на продукта	2 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Пневматичен извод	РК-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	високолегирана стомана
Material seals	NBR
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material cylinder barrel	Месинг, никелиран