


# Кръгъл цилиндър EG-4-5-PK-2

Специф. Номер: 15885

FESTO

Микро-пневматика



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	5 mm
Диаметър на буталото	4 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3.5 ... 7 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	5 N
Теоретична минимална сила на възвратната пружина	1.3 N
Теоретична максимална сила на възвратната пружина	2.5 N
Тегло на продукта	4 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Пневматичен извод	PK-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	високолегирана стомана
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	високолегирана стомана
Material cylinder barrel	Месинг, никелиран