

Кръгъл цилиндър EG-6-20-PK-3

Специф. Номер: 15894

FESTO

Микро-пневматика



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	20 mm
Диаметър на буталото	6 mm
Демпфериране	От единия край Не се регулира
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3 ... 7 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11.8 N
Теоретична минимална сила на възвратната пружина	3.1 N
Теоретична максимална сила на възвратната пружина	5.2 N
Тегло на продукта	23 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Пневматичен извод	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	високолегирана стомана
Material seals	NBR
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material cylinder barrel	високолегирана стомана, неръждаема