



Дросел-обратен клапан GR-M3

Специф. Номер: 15899

FESTO

Регулиране на дебита в едната посока.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	M3
Пневматичен извод 2	M3
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с проходен отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	29.5 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	26 ... 27.5 l/min
Работно налягане	0.3 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2.5 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг