


Т-съединител НРКА-Т-Q6-Е-Р10

Специф. Номер: 1590710

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 4 mm |
| Tubing insertion depth | 25.8 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 12.5 g |
| Пневматичен извод 1 | за шлаух с външен диаметър 6 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 6 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA66-GF30 |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material sleeve | POM |
| Material of tubing seal | NBR |