


# Прецизен регулатор на налягане LRP-1/4-0,7

Специф. Номер: 159500

FESTO

без манометър

При този продукт да се използва съответният прецизен манометър тип MAP или тип FMAP.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупредение
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
Работно налягане	1 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.05 ... 0.7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Стандартен номинален дебит	800 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	310 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий