

Прецизен регулатор на налягане LRP-1/4-4

Специф. Номер: 159501

FESTO

без манометър

При този продукт да се използва съответният прецизен манометър тип MAP или тип FMAP.



Информационен лист

Белег	Стойност
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупране
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
Работно налягане	1 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.05 ... 4 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Стандартен номинален дебит	2,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	310 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий