



Плъзгащ модул SPZ-32-100-P-A

Специф. Номер: 159726
Продукт излизащ от производство

FESTO

с 2 бутални пръта (TWIN-шейна), за безконтактно отчитане на позицията.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	100 mm
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	10 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Принцип на работа на задвижващия модул	Шейна
Демпфериране	P-демпфериране с метален упор
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	724 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	724 N
Пневматичен извод	G1/8
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема